

Garant**Handtappenset, ongecoat, G-LH: W5/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130670 W5/16
GTIN	4045197067869
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**

3-Delige set, **bestaande uit voorsnij-, middensnij- en nasnijtap.**

Toepassing:

Voor Whitworth-schroefdraad volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 18

Schroefdraad-Ø: 7,94 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 6,5 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,411 mm
Kerngat-Ø	6,5 mm
Schroefdraad-Ø	7,94 mm
Gangen per inch	18
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	63 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	15,88 mm
Draadafmeting	W5/16
Coating	ongecoat
Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 351
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		

Staal < 900 N/mm ²	geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt