

Garant**Handtappenset, ongecoat, UNC: 3-48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130700 3-48
GTIN	4045197067975
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.****Toepassing:****Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 351

Gangen per inch: 48

Schroefdraad-Ø: 2,51 mm

Totale lengte L: 40 mm

Schacht-Ø D_s: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 2,1 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	48
Kerngat-Ø	2,1 mm
Draadspoed	0,529 mm
Schroefdraad-Ø	2,51 mm
Norm	DIN 351
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Totale lengte L	40 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draaddiepte	5,04 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	3-48 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt