

Garant
Handtappenset, ongecoat, UNC: 7/16-14

Bestelgegevens

Bestelnummer	130700 7/16-14
GTIN	4045197068071
Artikelklasse	11G

Omschrijving
Uitvoering:

 2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.**
Toepassing:
Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 351

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 11,11 mm

Totale lengte L: 75 mm

 Schacht-Ø D_s: 8 mm

Schacht-vierkant □: 6,2 mm

Kerngat-Ø: 9,4 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	14
Draadspoed	1,59 mm
Kerngat-Ø	9,4 mm
Schroefdraad-Ø	11,11 mm
Norm	DIN 351
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	8 mm
Totale lengte L	75 mm
Schacht-vierkant □	6,2 mm
Draaddiepte	33,33 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	7/16-14 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt