

Garant**Handtappenset, ongecoat, UNC: 1/2-13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130700 1/2-13
GTIN	4045197068088
Artikelklasse	11G

Omschrijving**Uitvoering:**2-Delige set, **bestaande uit voorsnij- en nasnijtap.****Toepassing:****Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 351

Gangen per inch: 13

Schroefdraad-Ø: 12,7 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,8 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	13
Draadspeed	1,95 mm
Kerngat-Ø	10,8 mm
Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Norm	DIN 351
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D _s	9 mm
Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Draaddiepte	38,1 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	1/2-13 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Aansnijdingsvorm	D
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Handtap
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

GG(G)	beperkt geschikt
Uni	geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt