

**Garant****Machinetap, ongecoat, MF: 22X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	136250 22X2
GTIN	4045197078940
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele uitvoering, met 15° rechtse spiraal.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 20 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	2 mm
Kerngat-Ø	20 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	22 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	44 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M22x2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	15 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

