

Garant**Machinetap, ongecoat, MF: 4X0,5****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 136250 4X0,5 |
| GTIN | 4045197078667 |
| Artikelklasse | 11H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele uitvoering, met 15° rechtse spiraal.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 3,5 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Kerngat-Ø | 3,5 mm |
| Schroefdraad-Ø | 4 mm |
| Draadspoed | 0,5 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Schacht-Ø D _s | 2,8 mm |
| Totale lengte L | 63 mm |
| Schacht-vierkant □ | 2,1 mm |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |

| | |
|------------------------------|--|
| Snijmateriaal | HSS E |
| Norm | DIN 374 |
| Draaddiepte | 8 mm |
| Draadsoort | MF |
| Draadafmeting | M4×0,5 |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Spiraalkhoek | 15 graden |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 13 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |

