

**Garant****Machinetap, ongecoat, MF: 6X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	136250 6X0,75
GTIN	4045197078681
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele uitvoering, met 15° rechtse spiraal.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,75 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Schacht-vierkant □: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 5,2 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	6 mm
Kerngat-Ø	5,2 mm
Draadspoed	0,75 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	12 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M6×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	15 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

