

Garant**Verzinkboor HSS 120°, ongecoat, Buiten-Ø DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150020 16
GTIN	4045197301291
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Ook geschikt voor staalsoorten < 900 N/mm².
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,14 mm/omw,
Schachttolerantie	h9
Buiten-Ø	16 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	3,2 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	57 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	120 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		