

**Garant****Verzinkboor, één snijkant 90°, ongecoat, Buiten-Ø DC: 25mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	150050 25
GTIN	4045197085337
Artikelklasse	11M

## Omschrijving

### Uitvoering:

Axiaal-radiaal achtergeslepen kegelmantel voor kerfvrij afbramen en verzinken. Hierdoor heeft de verzinking een hoge oppervlaktekwaliteit. Grote spaankamer voor zeer goede spaanafvoer. Probleemloos naslijpen op de vlakke tandborst.

## Technische beschrijving

Buiten-Ø	25 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Totale lengte L	75 mm
Aantal snijkanten Z	1
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	7 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		