

Garant**Verzinkboor VHM 100°, ongecoat, Buiten-Ø DC: 12,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150025 12,4
GTIN	4045197543042
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Makkelijk en kerfvrij verzinken en afbramen.

Zeer **stabiele constructie** met **VHM-kop**, voor zeer hoge belasting. Speciaal voor **moelijk verspaanbare materialen**.

Technische beschrijving

Schachttolerantie	h9
Voeding f in Inconel®	0,05 mm/omw,
Buiten-Ø	12,4 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	4 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Totale lengte L	55 mm
Aantal snijkanten Z	5
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	100 graden
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Cilinderschacht met h9

Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	roze
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	6 m/min	S
Inconel	geschikt	5 m/min	S
GFK	geschikt	5 m/min	N
CFK	geschikt	5 m/min	N
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		