

**Garant****Afbraamverzinker 90°, Type: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150065 5
GTIN	4045197085368
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciale snijkantgeometrie voor een lichte, schillende snijbeweging. De spanen worden door de schuine boring in de schachtrichting afgevoerd.

Inwendige koeling: nee

voor boring-Ø: 2 - 5 mm

Kop-Ø: 10 mm

Totale lengte L: 46 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Technische beschrijving**

voor boring-Ø	2 - 5 mm
Kop-Ø	10 mm
Totale lengte L	46 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder

Producttype

Getrapte verzinkboor en verzinkboor

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	17 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	7 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		