

**Garant****Verzinkboor VHM 100°, ongecoat, Buiten-Ø DC: 20,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150025 20,5
GTIN	4045197543066
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Makkelijk en kerfvrij verzinken en afbramen.

Zeer **stabiele constructie** met **VHM-kop**, voor zeer hoge belasting. Speciaal voor **moeilijk verspaanbare materialen**.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø	20,5 mm
Schachttolerantie	h9
Voeding f in Inconel®	0,08 mm/omw,
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Totale lengte L	61 mm
Aantal snijkanten Z	5
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	100 graden
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Cilinderschacht met h9

Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	roze
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	6 m/min	S
Inconel	geschikt	5 m/min	S
GFK	geschikt	5 m/min	N
CFK	geschikt	5 m/min	N
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		