

Garant**Afbraamverzinker 90°, Type: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150065 10
GTIN	4045197085375
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale snijkantgeometrie voor een lichte, schillende snijbeweging. De spanen worden door de schuine boring in de schachtrichting afgevoerd.

Inwendige koeling: nee

voor boring-Ø: 5 - 10 mm

Kop-Ø: 14 mm

Totale lengte L: 55 mm

Schacht-Ø D_s: 8 mm

Technische beschrijving

voor boring-Ø	5 - 10 mm
Kop-Ø	14 mm
Totale lengte L	55 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder

Producttype

Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	17 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	7 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		