

Garant**Verzinkboor, één snijkant 90°, ongecoat, Buiten-Ø DC: 12,5mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 150050 12,5 |
| GTIN | 4045197085306 |
| Artikelklasse | 11M |

Omschrijving

Uitvoering:

Axiaal-radiaal achtergeslepen kegelmantel voor kerfvrij afbramen en verzinken. Hierdoor heeft de verzinking een hoge oppervlaktekwaliteit. Grote spaankamer voor zeer goede spaanafvoer. Probleemloos naslijpen op de vlakke tandborst.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Buiten-Ø | 12,5 mm |
| Schacht-Ø D _s | 8 mm |
| Totale lengte L | 50 mm |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Coating | ongecoat |
| Verzinkboorpunthoek | 90 graden |
| Snijmateriaal | HSS |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 33 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 28 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 27 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 7 m/min | M |
| nat maximaal | geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |