

**Garant****Machinetap Vorm B DIN 371, ongecoat, M: M1,4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131150 M1,4
GTIN	4045197068866
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.**Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel. **ISO 1 4H****HSS-E****Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	1,1 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schroefdraad-Ø	1,4 mm
Draadspoed	0,3 mm
Aantal spaangroeven	2
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Totale lengte L	40 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	4,2 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M1,4

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		