

Garant**Machinetap Vorm B DIN 371, ongecoat, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131150 M3
GTIN	4045197068958
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.**Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel. **ISO 2 6H****HSS-E****Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,5 mm
Kerngat-Ø	2,5 mm
Schroefdraad-Ø	3 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Totale lengte L	56 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	9 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		