

Garant**Machinetap Vorm B DIN 371, ongecoat, M: M3,5****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 131150 M3,5 |
| GTIN | 4045197068965 |
| Artikelklasse | 11H |

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.**Gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel. **ISO 2 6H****HSS-E****Technische beschrijving**

| | |
|--------------------------|----------|
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Schroefdraad-Ø | 3,5 mm |
| Kerngat-Ø | 2,9 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Draadspoed | 0,6 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Schacht-Ø D _s | 4 mm |
| Totale lengte L | 56 mm |
| Schacht-vierkant □ | 3 mm |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Draaddiepte | 10,5 mm |
| Draadsoort | M |
| Draadafmeting | M3,5 |

| | |
|------------------------------|--|
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | DIN 13 |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 13 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 15 m/min | P |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |