

**Garant****Machinetap Vorm B DIN 376, ongecoat, M: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131200 M5
GTIN	4045197069078
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.**

**Alle maten:** schacht volgens DIN 376 (= schacht-Ø smaller toelopend), daardoor geschikt voor grotere toepassingsdieptes.

Gr. M2; M2,5; M3 – **Zonder vierkant. ISO 2 6H**

**HSS-E****Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	5 mm
Kerngat-Ø	4,2 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,8 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	15 mm

Draadsoort	M
Draadafmeting	M5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		