

Garant**Machinetap Vorm B DIN 376, ongecoat, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131200 M6
GTIN	4045197069085
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.**

Alle maten: schacht volgens DIN 376 (= schacht-Ø smaller toelopend), daardoor geschikt voor grotere toepassingsdieptes.

Gr. M2; M2,5; M3 – **Zonder vierkant. ISO 2 6H**

HSS-E**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	6 mm
Draadspoed	1 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	5 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	18 mm

Draadsoort	M
Draadafmeting	M6
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		