

Garant**Machinetap, ongecoat, MF: 35X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	136250 35X1,5
GTIN	4045197079084
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele uitvoering, met 15° rechtse spiraal.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 170 mm

Schacht-Ø D_s: 28 mm

Schacht-vierkant □: 22 mm

Kerngat-Ø: 33,5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	1,5 mm
Schroefdraad-Ø	35 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	33,5 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Totale lengte L	170 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	70 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M35×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	15 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

