



Olievernevelaar, Binnendraad-Ø: 3/8inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	080013 3/8
GTIN	4047322244794
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Afhankelijk van de wensen samen te stellen conditioneringsunit die met verbindingsclip willekeurig kan worden uitgebreid.

Conditioneringsunit als modulaire bouwserie ('multifix'-systeem), bestaande uit drukregelaar, olievernevelaar en filter. Regelbereik 0,5 – 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olievernevelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukk bereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Technische beschrijving

Hoogte (H)	196 mm
Binnendraad-Ø	3/8 inch
Doorstroomwaarde bij 3-delige conditioneringsunit	1150 l/min

Totale lengte (L) als 3-delige conditioneringsunit	183 mm
Producttype	Oliespuit

Accessoires

Polycarbonaatreservoirvoor olievoorziening Glas-Ø 33 mm	080023 33
---	-----------