



Verzinkborensset nr. 150175 met cassette 90°, ongecoat, Aantal verzinkboren: 6



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 150320 6 |
| GTIN | 4045197086044 |
| Artikelklasse | 12M |

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Opmerking:

Cassette leeg voor 6 of 7 verzinkboren zie nr. 150370.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|-----------|
| Aantal verzinkboren | 6 |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Coating | ongecoat |
| Verzinkboorpunthoek | 90 graden |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | DIN 335 C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm | 150175 11,5 |
| Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm | 150175 6 |
| Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm | 150175 19 |
| Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10 mm | 150175 10 |
| Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm | 150175 15 |
| Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm | 150175 8 |