



Verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	150175 8
GTIN	4045197085733
Artikelklasse	12M

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Verzinkboor in voordelige uitvoering.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,09 mm/omw,
Schachttolerantie	h9
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	2 mm
Buiten-Ø	8 mm
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	50 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	27 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		