



Verzinkborensset nr. 150175 met cassette 90°, ongecoat, Aantal verzinkboren: 17



Bestelgegevens

Bestelnummer	150320 17
GTIN	4045197086068
Artikelklasse	12M

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Opmerking:

Cassette leeg voor 6 of 7 verzinkboren zie nr. 150370.

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	17
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Accessoires

Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150175 15
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 7 mm	150175 7
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150175 8
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc 4,3 mm	150182 4,3
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 4,3 mm	150184 4,3
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 12,4 mm	150175 12,4
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 4,3 mm	150175 4,3
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 16,5 mm	150175 16,5
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150175 6
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10,4 mm	150175 10,4
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150175 19
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 5 mm	150175 5
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150175 10
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 25 mm	150175 25
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8,3 mm	150175 8,3
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 20,5 mm	150175 20,5
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 23 mm	150175 23
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6,3 mm	150175 6,3