


Garant**Precisie-verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150378 5
GTIN	4045197086266
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

Technische beschrijving

Schachttolerantie	h9
Voorboor-Ø	1,5 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,08 mm/omw,
Buiten-Ø	5 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	1,5 mm
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2,5
Schacht-Ø D _s	4 mm
Totale lengte L	40 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS E

Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	33 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	25 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	7 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	7 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	12 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	65 m/min	N
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		