

**Verzinkborensset nr. 150180 met cassette 90°, TiN, Aantal verzinkboren: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150340 6
GTIN	4045197086075
Artikelklasse	12M

Omschrijving**Uitvoering:**

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Opmerking:

Cassette leeg voor 6 of 7 verzinkboren zie nr. 150370.

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	6
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiN
Verzinkboorpunthoek	90 graden

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	groen
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt onder voorwaarden	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	27 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	8 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Accessoires

HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150184 10
Verzinkboor 90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150180 10
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150182 11,5

HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150184 11,5
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150180 8
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150182 19
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150182 8
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150182 15
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150180 6
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150180 11,5
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150182 6
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150180 15
Verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150180 19
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150184 8
HOLEX Pro Steel precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150184 6