

Garant**Verzinkborensset nr. 150150 met cassette 90°, ongecoat, Aantal verzinkboren: 7**

Bestelgegevens

Bestelnummer	150310 7
GTIN	4045197086037
Artikelklasse	11M

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats. Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	7
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Accessoires

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 25 mm	150150 25
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150150 6
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150150 8
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150150 19
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150150 15
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150150 10