

**Garant****Precisie-verzinkboor, extra lang 90°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 12,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150372 12,4
GTIN	4045197086181
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Alle verzinkboren met 3 snijkanten**, radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C, **met extra lange cilindrische schacht.**

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø	12,4 mm
Voorboor-Ø	2,8 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/omw,
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	2,8 mm
Schachttolerantie	h9
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991	M6
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Totale lengte L	158 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm

Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	20 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		