

Garant**Verzinkborensset nr. 150170 met cassette 90°, TiAlN, Aantal verzinkboren: 6**

Bestelgegevens

Bestelnummer	150315 6
GTIN	4045197365026
Artikelklasse	11M

Omschrijving

Uitvoering:Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.**Inhoud:**

resp. 1 verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	6
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiAlN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	groen

Producttype

Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	25 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	34 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	32 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	9 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	8 m/min	M
CuZn	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Accessoires

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150170 19
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150170 6
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150170 15
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150170 10
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150170 8
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5