

Garant**Enkelsnijdende draadtap kort, ongecoat, M: M2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131450 M2,5
GTIN	4045197069733
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****Als hand- of machinetap.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 352

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,45 mm

Totale lengte L: 40 mm

Schacht-Ø D_s: 2,8 mm

Schacht-vierkant □: 2,1 mm

Kerngat-Ø: 2,05 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Schroefdraad-Ø	2,5 mm
Kerngat-Ø	2,05 mm
Draadspoed	0,45 mm
Aantal spaangroeven	2
Norm	DIN 352
Schacht-Ø D _s	2,8 mm

Totale lengte L	40 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	7,5 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

