

Garant
Machinetap Vorm B extra lang, ongecoat, M: M20

Bestelgegevens

Bestelnummer	131760 M20
GTIN	4045197070302
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:
Met schilaansnijding.
Met extra lange schacht.
≤ M10:schacht volgens DIN 371;
≥ M12:schacht volgens DIN 376.
Voordeel:
Bijzonder goed geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: Fabrieksnorm

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2,5 mm

Totale lengte L: 280 mm

 Schacht-Ø D_s: 16 mm

Schacht-vierkant □: 12 mm

Kerngat-Ø: 17,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	20 mm
Kerngat-Ø	17,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	2,5 mm
Norm	Fabrieksnorm

Schacht-Ø D _s	16 mm
Totale lengte L	280 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	60 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M20
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

