

Garant**Verzinkborensset nr. 150170 met cassette 90°, TiAlN, Aantal verzinkboren: 17**

Bestelgegevens

Bestelnummer	150315 17
GTIN	4045197365040
Artikelklasse	11M

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	17
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiAlN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	groen

Producttype

Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	25 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	34 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	32 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	9 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	8 m/min	M
CuZn	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Accessoires

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150170 15
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8,3 mm	150170 8,3
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6,3 mm	150170 6,3
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 20,5 mm	150170 20,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150170 10
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150170 6
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150170 8
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 16,5 mm	150170 16,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150170 19
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 25 mm	150170 25
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 4,3 mm	150170 4,3
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10,4 mm	150170 10,4
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 12,4 mm	150170 12,4
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 23 mm	150170 23
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 7 mm	150170 7
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 5 mm	150170 5