

Garant**Machinetap, stoomontlaten, G: G3/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137350 G3/4
GTIN	4045197079893
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:**

Oppervlak stoomontlaten, vermindering van materiaaloplassingen. **HSS**

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Technische beschrijving

Draadspoed	1,814 mm
Gangen per inch	14
Kerngat-Ø	24,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	26,44 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	20 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Draaddiepte	79,32 mm
Draadafmeting	G3/4

Coating	stoomontlaten
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5156
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
CuZn	beperkt geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		