

**Garant****Machinetap Vorm B extra lang, ongecoat, M: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131760 M4
GTIN	4045197070234
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Met extra lange schacht.**≤ **M10**:schacht volgens **DIN 371**;≥ **M12**:schacht volgens **DIN 376**.**Voordeel:**Bijzonder goed geschikt **voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: Fabrieksnorm

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspeed: 0,7 mm

Totale lengte L: 112 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Schacht-vierkant □: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 3,3 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	4 mm
Kerngat-Ø	3,3 mm
Draadspeed	0,7 mm
Norm	Fabrieksnorm

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Totale lengte L	112 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	12 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M4
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

