



Olievernevelaar, Binnendraad-Ø: 1/2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	080013 1/2
GTIN	4047322129381
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Afhankelijk van de wensen samen te stellen conditioneringsunit die met verbindingsclip willekeurig kan worden uitgebreid.

Conditioneringsunit als modulaire bouwserie ('multifix'-systeem), bestaande uit drukregelaar, olievernevelaar en filter. Regelbereik 0,5 – 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olievernevelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukk bereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Technische beschrijving

Totale lengte (L) als 3-delige conditioneringsunit	202 mm
Hoogte (H)	248 mm
Doorstroomwaarde bij 3-delige conditioneringsunit	3100 l/min

Binnendraad-Ø	1/2 inch
Producttype	Oliespuit

Accessoires

Polycarbonaatreservoirvoor olievoorziening Glas-Ø 53 mm	080023 53
---	-----------