

Garant**Verzinkborensset, extra lang, nr. 150372 met cassette 90°, Aantal verzinkboren: 6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150374 6
GTIN	4045197086242
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.
Verzinkboren nr. 150372, **met extra lange schacht.**

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Levering:

6-Delige verzinkborensset met cassette.

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	6
Aantal snijkanten Z	3
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm

Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	20 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

Accessoires

Precisie-verzinkboor, extra lang90° Buiten-Ø Dc 8,3 mm	150372 8,3
Precisie-verzinkboor, extra lang90° Buiten-Ø Dc 12,4 mm	150372 12,4
Precisie-verzinkboor, extra lang90° Buiten-Ø Dc 20,5 mm	150372 20,5
Precisie-verzinkboor, extra lang90° Buiten-Ø Dc 16,5 mm	150372 16,5
Precisie-verzinkboor, extra lang90° Buiten-Ø Dc 6,3 mm	150372 6,3
Precisie-verzinkboor, extra lang90° Buiten-Ø Dc 10,4 mm	150372 10,4