

Garant**Machinetap Vorm B extra lang, ongecoat, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131760 M6
GTIN	4045197070258
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Met extra lange schacht.****≤ M10:schacht volgens DIN 371;****≥ M12:schacht volgens DIN 376.****Voordeel:**Bijzonder goed geschikt **voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: Fabrieksnorm

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L: 125 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 5 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	5 mm
Draadspoed	1 mm
Schroefdraad-Ø	6 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Norm	Fabrieksnorm

Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	125 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	18 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M6
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

