


PRYOR

Verwisselbare slagcijfers en slagletters, normaal schrift set 0 – 9 en A – Z,
Letterhoogte: 2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085480 2
GTIN	5022044020283
Artikelklasse	08W

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor snel en rationeel markeren met **meerdere letters en cijfers tegelijk**.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen (bijv. typeplaatjes, gereedschap, machineonderdelen etc.) tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Levering:

100 stempeltekens
12 afstandhouders (letterhoogte 5 mm: 6 stuks)
1 pincet
1 sleutel voor binnenzeskantbouten
1 houder
in kunststof doos.

Reservedeel:

Losse tekens kunnen worden besteld onder nr. 085481 met opgave van gewenste letterhoogte/teken (bijvoorbeeld nr. 085481 maat 3/E).

Technische beschrijving

Aantal te plaatsen stempeltekens	14
Lengte stempelteken	19,05 mm
Hoogte stempelteken	6,4 mm
Lengte stempelhouder	29 mm
Breedte stempelteken	2 mm
Letterhoogte	2 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/X mm	085481 2/X
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/I mm	085481 2/I
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/T mm	085481 2/T
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/. mm	085481 2/.
Stalen tekens, verwisselbaarCijferassortiment 0 – 9 Letterhoogte 2 mm	085483 2
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/Q mm	085481 2/Q
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/K mm	085481 2/K
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2// mm	085481 2//
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/7 mm	085481 2/7
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/B mm	085481 2/B
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2LEER mm	085481 2LEER

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/P mm	085481 2/P
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/O mm	085481 2/O
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/A mm	085481 2/A
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/, mm	085481 2/,
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/R mm	085481 2/R
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/L mm	085481 2/L
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/1 mm	085481 2/1
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/& mm	085481 2/&
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/F mm	085481 2/F
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/D mm	085481 2/D
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/- mm	085481 2/-
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/2 mm	085481 2/2
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/S mm	085481 2/S
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/J mm	085481 2/J
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/6 mm	085481 2/6
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/W mm	085481 2/W
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2/U mm	085481 2/U
	085481 2/M

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/M mm

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/Y mm

085481 2/Y

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/4 mm

085481 2/4

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/H mm

085481 2/H

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/G mm

085481 2/G

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/0 mm

085481 2/0

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/8 mm

085481 2/8

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/9 mm

085481 2/9

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/+ mm

085481 2/+

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/Z mm

085481 2/Z

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/3 mm

085481 2/3

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/V mm

085481 2/V

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/C mm

085481 2/C

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/E mm

085481 2/E

Houder voor stalen tekens, los, voor assortiment nr. 085480
Geschikt voor tekenhoogte 2-3 mm

085482 2-3

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/N mm

085481 2/N

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2/5 mm

085481 2/5