

**Machinetap HSS-E vorm E, TiN, Inch: G1/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137800 G1/4
GTIN	4045197080103
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Oppervlak met hoge oppervlaktehardheid. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

**Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

**Opmerking:**

**NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

**Aanbevolen opvolger is nr. 137805.**

Draadsoort: G

Flankhoek: 55 graden

Norm: DIN 5156

Aansnijdingsvorm: E

Spiraalhoek: 40 graden

Inwendige koeling: false

Snijmateriaal: HSS E

Gangen per inch: 19

Schroefdraad-Ø: 13,16 mm

Totale lengte  $L_{tot.}$ : 100 mm

Schacht-Ø: 11 mm

Schacht-vierkant: 9 mm

Kerngat-Ø: 11,8 mm

**Technische beschrijving**

Aansnijdingshoek	50 graden
Draadspoed	1,337 mm

Schroefdraad-Ø	13,16 mm
Gangen per inch	19
Kerngat-Ø	11,8 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	11 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	100 mm
Schacht-vierkant	9 mm
Draaddiepte	26,3 mm
Draadafmeting	G1/4
Coating	TiN
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5156
Aansnijdingsvorm	E
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen