



Machinetap HSS-E vorm E, TiN, Inch: G3/8



Bestelgegevens

Bestelnummer	137800 G3/8
GTIN	4045197080110
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Oppervlak met hoge oppervlaktehardheid. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Toepassing:

Voor **cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 137805.

Draadsoort: G

Flankhoek: 55 graden

Norm: DIN 5156

Aansnijdingsvorm: E

Spiraalhoek: 40 graden

Inwendige koeling: false

Snijmateriaal: HSS E

Gangen per inch: 19

Schroefdraad-Ø: 16,66 mm

Totale lengte $L_{tot.}$: 100 mm

Schacht-Ø: 12 mm

Schacht-vierkant: 9 mm

Kerngat-Ø: 15,25 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	16,66 mm
Gangen per inch	19

Draadspoed	1,337 mm
Kerngat-Ø	15,25 mm
Aantal spaangroeven	4
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	12 mm
Totale lengte L _{tot.}	100 mm
Schacht-vierkant	9 mm
Draaddiepte	33,32 mm
Draadafmeting	G3/8
Coating	TiN
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5156
Aansnijdingsvorm	E
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen