



Machinetap, TiN, UNC: 10-24



Bestelgegevens

Bestelnummer	137865 10-24
GTIN	4045197533135
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering, met 20° rechtse spiraal. Met speciale TiN-coating voor roest- en zuurbestendige staalsoorten. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Flankhoek: 60 graden

Tolerantieklasse: 2B

Aansnijdingsvorm: C

Spiraalhoek: 20 graden

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 2xD bij blind gat

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Gangen per inch: 24

Schroefdraad-Ø: 4,83 mm

Totale lengte L_{tot.}: 70 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Schacht-vierkant: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 3,9 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,058 mm
Gangen per inch	24
Aantal spaangroeven	3

Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	3,9 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	6 mm
Totale lengte L _{tot.}	70 mm
Schacht-vierkant	4,9 mm
Draaddiepte	9,66 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	10-24
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw