

Garant**Machinetap lang, ongecoat, M: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	131800 M16
GTIN	4045197070418
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Lange schacht (met smaller toelopende schacht-Ø voor grotere toepassingsdieptes).****Voordeel:**Bijzonder geschikt **voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 357

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 200 mm

Schacht-Ø D_s: 12 mm

Schacht-vierkant □: 9 mm

Kerngat-Ø: 14 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	14 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	2 mm
Schroefdraad-Ø	16 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 357
Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	200 mm

Schacht-vierkant □	9 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	32 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M16
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	A
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	9 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

