



Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A – Z, &, Letterhoogte: 3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085455 3
GTIN	4045197344328
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Hoogwaardige kwaliteit, gebruineerd oppervlak.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Opmerking:

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

totale lengte: 63,5 mm

Schachtdikte: 6,35

Technische beschrijving

totale lengte	63,5 mm
Schachtdikte	6,35
Letterhoogte	3 mm

Producttype

Handslagstempel

Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP

085475 GRIP