



Machinetap, ongecoat, UNC: 10-24



Bestelgegevens

Bestelnummer	137862 10-24
GTIN	4045197594907
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering, met rechtse spiraal. HSS-E

Toepassing:

voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Gangen per inch: 24

Schroefdraad-Ø: 4,83 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 3,9 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	24
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Draadspoed	1,058 mm
Kerngat-Ø	3,9 mm
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	9,66 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	10-24 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	15 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

