

Garant**Machinetap, ongecoat, UNC: 6-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137860 6-32
GTIN	4045197080158
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Stabiele uitvoering, met rechtse spiraal. HSS-E****Toepassing:****Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Gangen per inch: 32

Schroefdraad-Ø: 3,51 mm

Totale lengte L: 56 mm

Schacht-Ø D_s: 4 mm

Schacht-vierkant □: 3 mm

Kerngat-Ø: 2,85 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	0,794 mm
Gangen per inch	32
Schroefdraad-Ø	3,51 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	2,85 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-Ø D _s	4 mm
Totale lengte L	56 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Draaddiepte	7,02 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	6-32 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

