

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Ferriet, Ø: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085910 40
GTIN	2050000964794
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschermdde platte grijper met magneetkern van **hard ferriet**.

- **Verzinkt oppervlak.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen / inlijmen en fixeren / vasthouden.

Technische beschrijving

Ø	40 mm
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Gewicht	55 g
Hoogte	8 mm
Nominale houdkracht	125 N
Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet