

Garant**Verzinkborensset nr. 150379 met cassette 90°, TiCN, Aantal verzinkboren: 17**

Bestelgegevens

Bestelnummer	150385 17
GTIN	4045197445834
Artikelklasse	11M

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.

Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

Inhoud:

resp. 1 precisie-verzinkboor: Maat 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	17
Aantal snijkanten Z	3
Coating	TiCN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 335 C

Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Accessoires

Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 25 mm	150379 25
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 5 mm	150379 5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 7 mm	150379 7
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 12,4 mm	150379 12,4
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10,4 mm	150379 10,4
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 15 mm	150379 15
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 20,5 mm	150379 20,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6 mm	150379 6
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8,3 mm	150379 8,3
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 6,3 mm	150379 6,3
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 16,5 mm	150379 16,5
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 4,3 mm	150379 4,3
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 10 mm	150379 10
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 8 mm	150379 8
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 19 mm	150379 19
Precisie-verzinkboor90° Buiten-Ø Dc 23 mm	150379 23