

**Machinetap, TiN, UNC: 5/8-11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137865 5/8-11
GTIN	4045197533197
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Stabiele uitvoering, met 20° rechtse spiraal.** Met **speciale TiN-coating** voor **roest- en zuurbestendige staalsoorten**. Toepasbaar met **emulsie** (vetgehalte ten minste 8%).

**Toepassing:**

**Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Flankhoek: 60 graden

Tolerantieklasse: 2B

Aansnijdingsvorm: C

Spiraalhoek: 20 graden

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 2xD bij blind gat

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 11

Schroefdraad-Ø: 15,88 mm

Totale lengte L<sub>tot.</sub>: 110 mm

Schacht-Ø: 12 mm

Schacht-vierkant: 9 mm

Kerngat-Ø: 13,5 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	15,88 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	13,5 mm

Draadspoed	2,309 mm
Aansnijdingshoek	50 graden
Gangen per inch	11
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	12 mm
Totale lengte L <sub>tot.</sub>	110 mm
Schacht-vierkant	9 mm
Draaddiepte	31,76 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	5/8-11
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2xD bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw