


PRYOR

Verwisselbare slagcijfers en slagletters, normaal schrift set 0 – 9 en A – Z,
Letterhoogte: 2,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Artikelklasse	08W

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor snel en rationeel markeren met **meerdere letters en cijfers tegelijk**.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen (bijv. typeplaatjes, gereedschap, machineonderdelen etc.) tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Levering:

100 stempeltekens
12 afstandhouders (letterhoogte 5 mm: 6 stuks)
1 pincet
1 sleutel voor binnenzeskantbouten
1 houder
in kunststof doos.

Reservedeel:

Losse tekens kunnen worden besteld onder nr. 085481 met opgave van gewenste letterhoogte/teken (bijvoorbeeld nr. 085481 maat 3/E).

Technische beschrijving

Aantal te plaatsen stempeltekens	12
Breedte stempeltekens	2,5 mm
Hoogte stempeltekens	6,4 mm
Lengte stempelhouder	29 mm
Lengte stempeltekens	19,05 mm
Letterhoogte	2,5 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/. mm	085481 2,5/.
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/R mm	085481 2,5/R
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/V mm	085481 2,5/V
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/K mm	085481 2,5/K
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/O mm	085481 2,5/O
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/W mm	085481 2,5/W
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Houder voor stalen tekens, los, voor assortiment nr. 085480 Geschikt voor tekenhoogte 2-3 mm	085482 2-3

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/0 mm	085481 2,5/0
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/+ mm	085481 2,5/+
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/X mm	085481 2,5/X
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/E mm	085481 2,5/E
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/N mm	085481 2,5/N
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/F mm	085481 2,5/F
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/l mm	085481 2,5/l
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/S mm	085481 2,5/S
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5LEER mm	085481 2,5LEER
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/8 mm	085481 2,5/8
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/7 mm	085481 2,5/7
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/L mm	085481 2,5/L
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/M mm	085481 2,5/M
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/P mm	085481 2,5/P
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/, mm	085481 2,5/,
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/5 mm	085481 2,5/5
Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480 Letterhoogte / teken 2,5/D mm	085481 2,5/D
	085481 2,5/1

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/1 mm

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/C mm

085481 2,5/C

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/B mm

085481 2,5/B

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/- mm

085481 2,5/-

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/H mm

085481 2,5/H

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/U mm

085481 2,5/U

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/T mm

085481 2,5/T

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/G mm

085481 2,5/G

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/A mm

085481 2,5/A

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/& mm

085481 2,5/&

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Stalen tekens, verwisselbaar Cijferassortiment 0 – 9
Letterhoogte 2,5 mm

085483 2,5

Stalen tekens los verwisselbaar voor nr. 085480
Letterhoogte / teken 2,5/J mm

085481 2,5/J