

Garant**Verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 10,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150382 10,4
GTIN	4045197086495
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vergelijkbaar met DIN 335-C. Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen. Ø 6 en 8 in volhardmetalen uitvoering, vanaf Ø 10 volhardmetalen kop met gesoldeerde schacht.

Technische beschrijving

Voorboor-Ø	2,5 mm
voor conische verzinking volgens DIN 74 BF	M5
Buiten-Ø	10,4 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	2,5 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Schachttolerantie	h9
Schacht-Ø D _s	8 mm
Totale lengte L	46 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 335 C

Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	75 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	65 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	18 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	8 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	16 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	16 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		